

**Kraft-Seitenschneider, poliert, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 723150 180    |
| GTIN          | 4003773022008 |
| Artikelklasse | 73F           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Verwendung:**

Für alle Drähte (hohe Standzeit auch bei hartem Draht). Hochbelastbar für schwerste Dauerbeanspruchung.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Schneidleistung harter Draht bis Ø  | 2,7 mm                                   |
| ganze Länge                         | 180 mm                                   |
| Schneidleistung weicher Draht bis Ø | 3,8 mm                                   |
| Schneidleistung Pianodraht bis Ø    | 2,2 mm                                   |
| Norm                                | DIN ISO 5749                             |
| Griff                               | mit Kunststoff überzogen                 |
| Herstellverfahren                   | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC) |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Werkstoff                           | Chrom-Vanadium-Stahl               |
| Oberfläche                          | schwarz atramentiert, Kopf poliert |
| Hochleistungs Kraft-Seitenschneider | nein                               |
| mit zuschaltbarer Öffnungsfeder     | nein                               |
| Produktart                          | schneidende Zange                  |