



Rollgabelschlüssel mit Wendebacke, ganze Länge: 255mm



Bestelldaten

Bestellnummer	813930 255
GTIN	7314150056361
Artikelklasse	83F

Beschreibung

Ausführung:

Mit ergonomischem Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Gesenkgeschmiedet, gehärtet und verchromt. Der **Rollgabelschlüssel** wird durch Wenden der beweglichen, gezahnten Backe nach innen **zur Rohrzange**. Die gezahnte Backe ist induktiv gehärtet und garantiert Greifsicherheit.

Norm:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003

Technische Beschreibung

maximale Schlüsselweite	33 mm
ganze Länge	255 mm
ganze Länge	10 Zoll
Gewicht	430 g
Norm	ISO 6787
Norm	ASME B107.8M-2003
Maulstellung	15 Grad
Herstellverfahren	präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Wendebacken	ja
Skalierung	ja
Ratschenfunktion	nein
Griffhülle	ja
Produktart	Rollgabelschlüssel