

ROTHENBERGER

Prüfpumpe "RP 50-S"



Bestelldaten

| Bestellnummer | 814890 |
|---------------|---------------|
| GTIN | 4004625602003 |
| Artikelklasse | 86A |

Beschreibung

Ausführung:

Robuster Stahlblechbehälter mit korrosionsbeständiger Beschichtung und 12 Liter Volumen. Das Manometer ist feinskaliert mit internationalen Einheiten (bar, psi, MPa). Schleppzeiger zur leichten Bestimmung des eingestellten Drucks oder Druckabfalls. Leichtgängige Kraftübertragung auf Druckkolben mittels ergonomischen Pumphebel. Wartungsfreundlich durch Abschmiernippel. Messung durch Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage und Anschluss R ½".

Verwendung:

Druckprüfung mit Wasser oder Öl nach nationalen und internationalen Richtlinien an Rohrleitungssystemen und Behältern (bis 60 bar).

Prüf- und Druckbereich, mit 20 psi-Teilung: 0 - 860 psi Prüf- und Druckbereich, mit 1 bar-Teilung: 0 - 60 bar Prüf- und Druckbereich, mit 0,1 MPa-Teilung: 0 - 6 MPa

Behälter Länge: 720 mm Behälter Breite: 170 mm Behälter Höhe: 260 mm

Technische Beschreibung

Behälter Länge 720 mm



| Prüf- und Druckbereich, mit 1 bar-Teilung | 0 - 60 bar |
|---|-------------|
| Behälter Höhe | 260 mm |
| Prüf- und Druckbereich, mit 0,1 MPa-Teilung | 0 - 6 MPa |
| Saugvolumen pro Hub | 45 ml |
| Prüf- und Druckbereich, mit 20 psi-Teilung | 0 - 860 psi |
| Behälter Breite | 170 mm |
| Herstellerbezeichnung | RP 50-S |
| Schleppzeiger | |
| Produktart | |