



## Abisolier-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	728780 160
GTIN	4003773040279
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Induktiv gehärtete Präzisions-Schneiden (ca. 60 HRC) für weichen Draht. Präzisions-Abisoliermesser für eindrähtige (massive) Leiter 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>. Schenkel mit starkwandigen Griffhüllen **bis 1000V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

#### Verwendung:

Ideal für Elektroinstallationsarbeiten.

#### Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	160 mm
Abisolieren für Leiter-Ø	1,5 mm <sup>2</sup>
Abisolieren für Leiter-Ø	2,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

Produktart

schneidende Zange