



Crimpzange für Aderendhülsen VDE-isoliert, für Leiterquerschnitt: 2,5mm²



Bestelldaten

Bestellnummer	729405 2,5
GTIN	4003773071754
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Ausgekerbte Backen zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228. Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt	0,25 - 2,5 mm ²
ganze Länge	145 mm
Anzahl Nester	4
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche	poliert
Produktart	Crimpzange

