

Garant
Crimp-Wechselkopf, Typ: 10

Bestelldaten

Bestellnummer	729626 10
GTIN	4045197293015
Artikelklasse	71B

Beschreibung
Ausführung:

Exakte **Parallelverpressung** mit 4 synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkantpressung = optimale Kontaktflächen.

- **Exakte Crimpung durch linearen Hub**
- **Erhöhte Anwendungsvielfalt bei reduzierten Kosten durch werkzeugloses Schnell-Wechselsystem**
- **Garantiert gleichbleibend gute Crimpergebnisse nach DIN bzw. EN durch werkseitig justierte Wechselköpfe und im Basiswerkzeug integrierte Zwangssperre**
- **Stets korrekter Sitz des Kontaktes im Crimpgesenk durch sicher arbeitende Kontaktpositionierung**
- **Ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen durch kleine, handliche Bauform.**

Verwendung:

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen.

Passend für:

GARANT Basiswerkzeug Nr. 729611.

Hinweis:

Weitere Wechselköpfe sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Beschreibung

für Leiterquerschnitt	0,08 - 10 mm ²
Produktart	Crimpwerkzeug

