



Crimpzange für Aderendhülsen VDE-isoliert, für Leiterquerschnitt: 16mm²



Bestelldaten

Bestellnummer	729405 16
GTIN	4003773072003
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert. Ausgekerbte Backen zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228.

Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Isolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technische Beschreibung

Anzahl Nester	9
für Leiterquerschnitt	0,25 - 16 mm ²
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet
Oberfläche	poliert
Produktart	Crimpzange

