



Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm²



Bestelldaten

Bestellnummer	729450 16
GTIN	4049002104251
Artikelklasse	73T

Beschreibung

Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Zange brüniert, Backen verchromt

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte **Vierkant-Crimpung** = optimale Kontaktflächen.

Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 16 mm ²
Norm	DIN 46228
Oberfläche	brüniert
Produktart	Crimpzange