



Kraft-Seitenschneider, poliert, mit Öffnungsfeder, ganze Länge: 160mm



Bestelldaten

Bestellnummer	725230 160
GTIN	4003773065111
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf mit zusätzlich induktiv gehärteten Schneiden (ca. 64 HRC). Aufgelegtes Gelenk.

Mit zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder.

Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen. Hohe Schneidleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	3,4 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	starkwandige Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange