

**Seitenschneider ERGO™, verchromt, ganze Länge: 160mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725240 160
GTIN	7314150106561
Artikelklasse	730

Beschreibung**Ausführung:**

Zange verchromt. **Progressiv geschliffene Schneiden** zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 62 HRC). Mit starker Schneidfase nahe am Gelenk für hartes Material und feiner Schneidfase an den Spitzen für optimalen Schnitt von weichem Material. Starkwandige Griffhüllen mit **zu- und abschaltbarer Öffnungsfeder**.

Norm:**DIN ISO 5749****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung Pianodraht bis Ø	2 mm
ganze Länge	160 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	starkwandige ERGO® Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder

ja

Produktart

schneidende Zange