

**Seitenschneider poliert, ganze Länge: 110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	724900 110
GTIN	4003773014324
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).  
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Norm:**

**DIN ISO 5749**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,2 mm
ganze Länge	110 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein

mit zuschaltbarer Öffnungsfeder

nein

Produktart

schneidende Zange