

**Seitenschneider blank, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	725250 140
GTIN	4045197166319
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung weicher Draht bis Ø	2,8 mm
ganze Länge	140 mm
Schneidleistung harter Draht bis Ø	1,8 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein

Produktart

schneidende Zange