

LINDSTRÖM

Elektronik-Seitenschneider, kleiner, ovaler Kopf, FW, ganze Länge: 135mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	726020 135
GTIN	7314150103034
Artikelklasse	73M

Beschreibung**Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. **ESD-geeignete**, ergonomische **2K**-Griffhüllen.

Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.

Werkstoff:

Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Technische Beschreibung

ganze Länge	135 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1,25 mm
Kopfbreite	10,5 mm
Schneidenlänge	10 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	feine Wate
Werkstoff	Hochleistungs Kugellagerstahl
Kopfform	klein, oval
Griff	2K-Griffhülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	FW
mit Öffnungsfeder	ja
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk	ja
Produktart	schneidende Zange