



HOLEX Pro Steel VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 4/0,5mm

Bestelldaten

Bestellnummer	GG1357 4/0,5
GTIN	4045197905260
Artikelklasse	GGN

Beschreibung
Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius $R_1 = \pm 0,03$ mm.

HPC-Fräser mit verschiedenen Eckenradien für alle radialen Übergänge.

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

Wie Nr. 206357.

Technische Beschreibung

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,02 mm
Schneidenlänge L_c	11 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Schneidenradius R_1	0,5 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Freistellungs-Ø D_1	3,8 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	15 mm
Schneiden-Ø D_c	4 mm

Zähnezahl Z	4
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,025 mm
Spiralwinkel	38 Grad
Inhalt	5
Serie	Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	250 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		

nass minimal	bedingt geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet

Zubehör

HOLEX Pro Steel VHM-TorusfräserHPC Ø DC / R1 4/0,5 mm	206357 4/0,5
---	--------------