



HOLEX Pro INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø DC / R1: 10/3,0mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG1248 10/3,0 |
| GTIN | 4045197908889 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich nach DIN 6527.

Für **hervorragende Standzeiten**.

Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100N/mm² sehr gut geeignet.**

Wie Nr. 206348.

Technische Beschreibung

| | |
|--|--------------------|
| Schaft | DIN 6535 HB mit h6 |
| Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung | 30 mm |
| Schneidenlänge L _c | 22 mm |
| Schneidenradius R ₁ | 3 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 10 mm |
| Gesamtlänge L | 72 mm |
| Vorschub f _z für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm ² | 0,04 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Vorschub f_z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ² | 0,035 mm |
| Freistellungs-Ø D_1 | 9,7 mm |
| Schaft-Ø D_s | 10 mm |
| Zähnezahl Z | 4 |
| Spiralwinkel | 35 Grad |
| Inhalt | 5 |
| Serie | Pro Inox |
| Beschichtung | AlCrN |
| Schneidstoff | VHM |
| Norm | Werksnorm |
| Typ | N |
| Toleranz Nenn-Ø | f8 |
| Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich |
| Teilung der Schneiden | ungleich |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen |
| Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen |
| Zerspanungsstrategie | HPC |
| Schafttoleranz | h6 |
| Produktart | Torusfräser |

Anwenderdaten

| | Eignung | V_c | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Stahl < 500 N/mm ² | geeignet | 240 m/min | P |
| Stahl < 750 N/mm ² | geeignet | 220 m/min | P |
| Stahl < 900 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl < 1100 N/mm ² | geeignet | 180 m/min | P |
| Stahl < 1400 N/mm ² | bedingt geeignet | 150 m/min | P |
| TOOLOX 33 | bedingt geeignet | 115 m/min | H |

| | | | |
|------------------------------|------------------|-----------|---|
| TOOLOX 44 | bedingt geeignet | 80 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | geeignet | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | geeignet | 85 m/min | M |
| Uni | bedingt geeignet | | |
| nass maximal | geeignet | | |
| nass minimal | bedingt geeignet | | |
| trocken | bedingt geeignet | | |
| Luft | bedingt geeignet | | |

Zubehör

HOLEX Pro INOX VHM-TorusfräserHPC DIN 6535 HB Ø DC /
R1 10/3,0 mm

206348 10/3,0