



Seitenschneider poliert, ganze Länge: 180mm



Bestelldaten

Bestellnummer	724900 180
GTIN	4003773218074
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit induktiv gehärteten Schneiden (ca. 62 HRC).
Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5749

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidleistung harter Draht bis Ø	2,5 mm
Schneidleistung weicher Draht bis Ø	4 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN ISO 5749
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 62 HRC)
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	schwarz atramentiert, Kopf poliert
Hochleistungs Kraft-Seitenschneider	nein
mit zuschaltbarer Öffnungsfeder	nein

Produktart

schneidende Zange