

Garant**VHM-Mini-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 1,9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1264 1,9
GTIN	4045197906939
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft ähnlich **DIN 6535 HB**. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Wie Nr. 202264.

Technische Beschreibung

Schneidenlänge L_c	4 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Zähnezahl Z	3
Schaftform	HA
Schneiden-Ø D_c	1,9 mm
Gesamtlänge L	38 mm
Schaft-Ø D_s	3 mm
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,006 mm
Spiralwinkel	45 Grad

Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,005 mm
Toleranz Nenn- \emptyset	e8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Inhalt	5
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,5 \times D$ bei Besäumen
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	280 m/min	N
Alu $> 10\% \text{ Si}$	geeignet	200 m/min	N
Stahl $< 500 \text{ N/mm}^2$	geeignet	120 m/min	P
Stahl $< 750 \text{ N/mm}^2$	geeignet	110 m/min	P
Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	100 m/min	P
Stahl $< 1100 \text{ N/mm}^2$	geeignet	70 m/min	P
Stahl $< 1400 \text{ N/mm}^2$	geeignet	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	70 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	geeignet	50 m/min	M
GG(G)	geeignet	90 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		

Zubehör

VHM-Mini-Fräser Ø e8 DC 1,9 mm

202264 1,9