

HOLEX**HOLEX Pro INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø DC / R1:
6/1,5mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG1248 6/1,5
GTIN	4045197908766
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Baumaße ähnlich nach DIN 6527.

Für **hervorragende Standzeiten**.Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100N/mm² sehr gut geeignet.****Wie Nr. 206348.****Technische Beschreibung**

Schneiden-Ø D _c	6 mm
Zähnezahl Z	4
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schaft-Ø D _s	6 mm
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,026 mm
Schneidenradius R ₁	1,5 mm
Schneidenlänge L _c	13 mm

Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	19 mm
Freistellungs- \varnothing D_1	5,8 mm
Gesamtlänge L	57 mm
Vorschub f_z für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,032 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Inhalt	5
Serie	Pro Inox
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn- \varnothing	f8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P
TOOLOX 33	bedingt geeignet	115 m/min	H

TOOLOX 44	bedingt geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	85 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Zubehör

HOLEX Pro INOX VHM-TorusfräserHPC DIN 6535 HB Ø DC /
R1 6/1,5 mm

206348 6/1,5