



Elektronisches Drehmomentschlüssel-Prüfgerät „ProTest“, maximales Drehmoment: 60N·m



Bestelldaten

Bestellnummer	654460 60
GTIN	5060922231291
Artikelklasse	66D

Beschreibung

Ausführung:

- Robustes Alu-Gussgehäuse.
- Großformatige LCD-Anzeige.
- Einfache Bedienung – Direkte Auswahl des Prüfverfahrens etc. über Piktogramm-Tastatur.
- Benutzerspezifische Vorgabe eines Zieldrehmoments mit oberen und unteren Toleranzen; akustisches bzw. optisches Signal (3LEDs) bei Erreichen bzw. Überschreiten des Zieldrehmoments.
- 3 Anwendungsmodi: Mitlaufend, Knickpunkterkennung und Spitzenwertanzeige.

Vorteil:

- Überprüfung nach DIN EN ISO 6789; der Anwender muss lediglich den Zielwert vorgeben – den Rest erledigt das Prüfgerät.
- Displayanzeige in 11 Sprachen.
- Prüfung in horizontaler und vertikaler Stellung möglich.
- Display und Messwertgeber voneinander trennbar.

Verwendung:

Zum Einstellen und Kalibrieren von rechtsgängigen Drehmomentwerkzeugen.

Lieferumfang:

Messwertgeber, Anzeigegerät, Netzteil, RS232C-Verbindungskabel zu PC bzw. Drucker, 2 Befestigungsschrauben und Vierkantadapter im robusten Koffer, **inklusive UKAS-Kalibrierzertifikat rechts.**

Hinweis:

Wandhalter unter Nr. 654462.

Technische Beschreibung

Anzeigegerät Tiefe	104 mm
Messwertgeber Höhe	100 mm
Anzeigegerät Breite	185 mm
maximales Drehmoment	60 Nm
Messwertgeber Tiefe	185 mm
Messbereich	1,2 - 60 Nm
Anzeigegerät Höhe	128 mm
Vierkant-Adapter	1/4 Zoll
Vierkant-Adapter	3/8 Zoll
Vierkant-Adapter	1/2 Zoll
Messwertgeber Breite	106 mm
Gewicht	6,3 kg
Messgenauigkeit Drehmoment	±0,5 %
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anzugrichtung	Rechtsanzug
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Kalibrierung	O4
Produktart	Drehmomentprüfgerät

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / - Sensor Typ 1000	020130 1000
	020120 400

Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / -Sensor Typ 400	
DAkKS-Kalibrierung beidseitigDrehmomentprüfgerät / - Sensor maximales Drehmoment 1000/2 N·m	020150 1000/2
DAkKS-Kalibrierung beidseitigDrehmomentprüfgerät / - Sensor maximales Drehmoment 0,1-1100/2 N·m	020150 0,1-1100/2
DAkKS-Kalibrierung rechtsDrehmomentprüfgerät / - Sensor Typ 0,1-1100	020130 0,1-1100

Zubehör

Wandhalter für ProTest	654462
------------------------	--------