



electronic locking system G-ELS, Typ: GP12



Bestelldaten

Bestellnummer	960015 GP12
GTIN	4045197911667
Artikelklasse	91Y

Beschreibung

Ausführung:

PIN-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card PIN das Schloss in diesen Modus und verwenden Sie Ihren Pin-Code um das Schloss zu öffnen oder zu schließen. Für den Pin-Code sind die Zahlen 1 – 4 möglich (z.B. 2 3 1 4).

Es lässt sich ein 4-stelliger Pin (256 verschiedene Möglichkeiten) oder ein 6-stelliger Pin (4096 verschiedene Möglichkeiten) eingeben.

Das Schloss ist ausgestattet mit einem kapazitiven Touchfeld. Zur besseren Sichtbarkeit ist das Touchfeld bei Bedienung von hinten beleuchtet.

Intelligenter, sicherer und schneller Zugriff auf Ihre Werkzeuge mit dem G-ELS. Ergonomische und angenehme Haptik durch 2K Griff-Einlage. Kristallklares, hell leuchtendes OLED-Display mit hohem Kontrast. Bis zu 20.000 Schließzyklen mit einer Batterie möglich.

TAG-Modus: Wecken Sie mit der Admin-Card TAG das Schloss in diesem Modus und verwenden Sie GARANT Tags um das Schloss zu öffnen oder zu schließen.

Nachrüstbar in GARANT Betriebseinrichtungen ab Baujahr 2006.

Hinweis:

Bereits mit der Admin Card aktivierte und somit personalisierte Schließsysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Größe des G-ELS-Schlusses ist abhängig vom Schrank-Typ aufgrund der Schließ-Mechanik (z.B. 960015 Gr. GP11 entspricht Flügeltürenschränk). Ihr Betriebseinrichtungsfachberater ermittelt für sie die benötigten Varianten. Bei Erstbestellung muss eine Admin Card mitbestellt werden.

Batteriebetrieb nur mit Batterien der Hoffmann Group. Batterien und Ersatzteile sind über Hoffmann Group erhältlich.

Höhe: 37 mm

Länge: 123 mm

Tiefe: 33 mm

Displayart: OLED

Technische Beschreibung

Länge	123 mm
Höhe	37 mm
Tiefe	33 mm
Displayart	OLED

Zubehör

Admin Card für G-ELS Typ PIN	960013 PIN
Admin Card für G-ELS Typ TAG	960013 TAG
Abdeckung Typ BATCOV	960019 BATCOV
Abdeckung Typ PINCOV	960019 PINCOV
Lithium Batterie Typ BAT	960016 BAT