



Wasserdichter Koffer „Explorer“, Typ: 7630



Bestelldaten

Bestellnummer	692930 7630
GTIN	8024482008806
Artikelklasse	64A

Beschreibung

Ausführung:

Extrem stabiler Koffer aus hochschlagfestem Kunststoff, gefüllt mit vorgestanztem Würfelschaum. Verschließbar durch Vorhängeschloss Nr. 085830 – 085875. Durchgehend hohe Wandstärke für hohe Stabilität. Druckdicht und chemisch resistent. Temperaturbeständig von -33 bis 90 °C.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Verwendung:

Für Schutz, Verpackung und Transport von empfindlichen Teilen und Geräten.

Hinweis:

Viele weitere Koffergrößen, Ausstattungsvarianten und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

Technische Beschreibung

Außenmaß Breite	560 mm
Innenmaß Breite	485 mm

Volumen	113,1 l
Anzahl Verschlüsse	7
Gewicht	16,4 kg
Innenmaß Länge	765 mm
Außenmaß Höhe	355 mm
Außenmaß Länge	860 mm
Anzahl seitliche Griffe	2
maximale Zuladung	81,8 kg
Anzahl Räder	2
Innenmaß Höhe	305 mm
IP-Schutzart	IP 67
Eigenschaft Koffer	flugtauglich
Eigenschaft Koffer	schlagfest
Eigenschaft Koffer	stapelbar
Produktart	Werkzeug-Transportsystem