



Service-Werkzeugkoffer mit Bodenschale und Werkzeugtafeln, Typ:



Bestelldaten

Bestellnummer	693020
GTIN	5733439139533
Artikelklasse	64C

Beschreibung

Ausführung:

ABS-Kofferschalen sind schlagzäh, bruchfest und somit **flugtauglich**. Pulverbeschichteter **Aludruckgussrahmen** mit 3D-Aluminiumbügeln, integrierten Kippzylinderschlössern und **Gasdruckfedern** für Kofferdeckel-Arretierung.

Innenausstattung:

1 Bodenschale mit 5 Kleinteilebehältern inklusive Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern als Abdeckung (Nr. 693083), 1 Werkzeugtafel mit 45 Elastiklaschen an Vorder- und Rückseite (Nr. 693087), 1 Werkzeugtafel mit 23 Elastiklaschen und 1 Klemmfach an Vorder- und Rückseite (Nr. 693089).

Hinweis:

TSA-Schloss zur Selbstmontage auf Anfrage erhältlich.

Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Innenmaß Länge: 470 mm

Innenmaß Breite: 350 mm

Innenmaß Höhe: 200 mm

Gewicht: 6,5 kg

Technische Beschreibung

Innenmaß Höhe	200 mm
Innenmaß Länge	470 mm
Innenmaß Breite	350 mm
Gewicht	6,5 kg
Werkstoff	ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung	Einsteckfächer
Art der Werkzeugaufbewahrung	Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit	35 kg
Eigenschaft Koffer	flugtauglich

Zubehör

Bodenschale inklusive Werkzeugtafel mit 11 Elastikschlaufen	693082
Werkzeugtafel mit 23 Elastikschlaufen und 1 Klemmfach	693089
Werkzeugtafel mit Werkzeugklemmhaltern	693088
Werkzeugtafel mit 45 Elastikschlaufen	693087
Schutzmatte	692800
Handgriff für Werkzeugkoffer	693095