

LINDSTRÖM

**Elektronik-Seitenschneider, ovaler Kopf, FW, ganze Länge: 140mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	726000 140
GTIN	7314150103133
Artikelklasse	73M

**Beschreibung****Ausführung:**

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduzierung von Reflexionen. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden. **ESD-geeignete**, ergonomische **2K**-Griffhüllen.

Die patentierte Öffnungsfeder verringert den Widerstand beim Schließen der Zange, dadurch konzentriert sich die Kraft auf den Schnitt.

**Werkstoff:**

Hochleistungs-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet, brüniert.

**Technische Beschreibung**

Schneidleistung Kupferdraht bis $\varnothing$	0,3 - 1,6 mm
Kopfbreite	13 mm
ganze Länge	140 mm
Schneidenlänge	12,5 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	feine Wate
Werkstoff	Hochleistungs Kugellagerstahl
Kopfform	oval
Griff	2K-Griffhülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	FW
mit Öffnungsfeder	ja
einstellbares Präzisions-Schraubgelenk	ja
Produktart	schneidende Zange