



## Elektriker-Schraubendreher für Schlitz, reduzierter Klingen-Ø, mit Kraftform-Heft vollisoliert, Schneidenbreite b: 3,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	663200 3,5
GTIN	4013288191144
Artikelklasse	63H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Heft und Klinge **vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Klingen mit konischen Schneiden, abgestimmt auf die Normmaße der Schraubenschlitze.

Vollisoliert, die Durchschlagfestigkeit der Isolierung beträgt ein Mehrfaches der vorgeschriebenen Mindestprüfspannung nach VDE. Jeder dieser Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

**Kraftform-Heft** aus schlagfestem Kunststoff **mit integrierten Weichzonen** erleichtert das Übertragen des Drehmomentes und wirkt somit hand- und armschonend.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit konischer Schneide, zinkphosphatiert. **Reduzierter Klingen-Ø mit integrierter Schutzisolation** für tiefliegende Schraub- und Federelemente (Klingen-Ø = Isolations-Ø im vorderen Klingenbereich).

#### Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Beste Standzeit bei Elektriker-Schraubendrehern ist gewährleistet, wenn die Schraubendreher jeweils genau passend zu den genormten Schraubenschlitzen verwendet werden. (siehe Tabellenteil). Beschädigen der Schraubenschlitze wird durch die Wahl der richtigen Schraubendrehergröße vermieden.

### Technische Beschreibung

Schneidenbreite b	3,5 mm
ganze Länge	181 mm
Klingenlänge	100 mm

Schneidenstärke a	0,6 mm
Herstellerbezeichnung	160 iS
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil	Schlitz-Schraubendreher
Produktart	Schraubendreher