

Garant
VHM-Microfräser, DLC, Ø DC × L1: 1,2X8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201140 1,2X8
GTIN	4045197912985
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp^2 . Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschleifener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel $\alpha=16^\circ$.

Toleranzen:

· Freistellungs-Ø: $D_1 = 0 / -0,01$ mm.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, a_p Reduzierung anwenden!

Werte für:

Vollnut: $a_p = 0,25 \times D \times a_{p,korr}$

Besäumen: $a_p = 0,5 \times D \times a_{p,korr}$

Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit v_f bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!

z.B: $v_f = 18000 [1/min] \times f_z [mm/Z] \times z$

Technische Beschreibung

Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,005
Vorschub f_z für Besäumen in Alu Guss	0,03 mm
Schneiden-Ø D_c	1,2 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Auskraglänge L_1 inkl. Freistellung	8 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu Guss	0,025 mm
Schneidenlänge L_c	1,8 mm

Zähnezahl Z	2
Schaft	DIN 6535 HA mit h5
Schaft-Ø D _s	4 mm
Freistellungs-Ø D ₁	1,14 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel	30 Grad
Korrekturfaktor a _p kor _r	0,9
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	W
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu	geeignet	480 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	440 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	400 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	200 m/min	N
PE-HD	geeignet	160 m/min	N
PA 66	geeignet	200 m/min	N
PEEK	geeignet	150 m/min	N
PF 31	geeignet	130 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	180 m/min	N

POM GF25	geeignet	160 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	150 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	130 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	160 m/min	N
Honeycomb Sandwich	bedingt geeignet	300 m/min	N
Cu	geeignet	160 m/min	N
CuZn	geeignet	200 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	geeignet		