



Drahtseilschneider, ganze Länge: 190mm



Bestelldaten

Bestellnummer	731550 190
GTIN	4003773040651
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form, ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet. Mit geschraubtem Gelenk und Öffnungsfeder. Schneidenhärte 64 HRC. Schenkel mit leichtem PVC-Überzug. Mit innenliegender Öffnungsfeder und Verriegelungshebel. Zwei integrierte Pressprofile für Bowdenhüllen-Endkappen und Drahtseil-Endhülsen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Drahtseilen, Mehrleiterkabeln etc.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderstahl, ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	190 mm
für Rundstahl (maximal 1200 N/mm ²) Ø	4 mm
für Pianodraht Ø	2,5 mm
für Drahtseile (maximal 1600 N/mm ²) Ø	5 mm
Produktart	schneidende Zange