



Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max, Ø×ganze Länge: 15X540mm



Bestelldaten

Bestellnummer	789200 15X540
GTIN	4002395374137
Artikelklasse	76G

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.

Schärfere abgewinkelte Spitze: Präziseres Bohren, kein Abrutschen auf der Oberfläche, Aggressiver im Betonstahl und schnellere Bohrgeschwindigkeit. PGM-Zertifiziert - bestätigt präzise dübeltaugliche Bohrlöcher, sowohl für chemische als auch mechanische Anker. Große Bohrmehleinläufe für schnelleren Bohrmehlabtransport und dadurch verringerte Reibung. Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab Ø 16 mm.

Verwendung:

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

Hinweis:

Bei Länge >500 mm mindestens 150 mm tief mit kurzem Bohrer (vorzugsweise gleicher Ø) vorbohren.

Technische Beschreibung

ganze Länge	540 mm
Spirallänge	400 mm
Ø	15 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Max
Produktart	Steinbohrer

