

LINDSTRÖM

Elektronik-Schrägvornschneider, SFW, ganze Länge: 108mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	726912 108
GTIN	7314150052554
Artikelklasse	73M

Beschreibung**Ausführung:**

Form mit präzise geschliffenen und induktiv gehärteten Schneiden (63–65 HRC). Weiße Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Speziell gefertigtes durchgestecktes Gelenk mit besonders langen Kontaktflächen, unerwünschte Bewegungen des Gelenkes werden minimiert, wodurch eine äußerst präzise axiale Ausrichtung der Backen gewährleistet ist.

Werkstoff:

Spezial-Kugellagerstahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Kopfbreite	10,5 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,35 - 1,25 mm
ganze Länge	108 mm
Schneidenlänge	15 mm
Kopflänge	8 mm
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Griff	Kunststoff-Hülle

Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Werkstoff	Spezial-Kugellagerstahl
Produktnameattribut	SFW
mit Öffnungsfeder	ja
Produktart	schneidende Zange