



Elektronik-Seitenschneider, spitzer Kopf mit Drahthalter, W, ganze Länge: 125Hmm



Bestelldaten

Bestellnummer	726460 125H
GTIN	4003773240518
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Spitze Form mit kräftiger Schneidfase, speziell für harte Drähte. Nachstellbares Schraubgelenk. Zange brüniert, Griffe mit Kunststoffhüllen.

Norm:

DIN ISO 9654

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	125 mm
Kopfbreite	10,5 mm
Schneidenlänge	14 mm
Schneidleistung Stahldraht mittelhart	0,2 - 1 mm
Schneidleistung Stahldraht hart	0,2 - 0,6 mm
Schneidfase	große Wate
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Kopfform	spitz

Norm	DIN ISO 9654
Griff	Kunststoff-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Oberfläche	brüniert
Produktnameattribut	W
mit Öffnungsfeder	ja
mit Drathalter	ja
Produktart	schneidende Zange