



Elektronik-Schrägvorschneider mit langen Backen, SFW, ganze Länge: 118 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	726860 118
GTIN	7314150051397
Artikelklasse	73M

Beschreibung

Ausführung:

Schlanke Form mit präzise geschliffenen, induktiv gehärteten Schneiden (63 – 65 HRC). Oberfläche schwarz zur Reduktion von Reflexionen. Gelbe Kunststoff-Griffhüllen aus ableitendem Material mit Öffnungsfeder. **ESD-geeignet**. Einstellbares Präzisions-Schraubgelenk für minimale Reibung und optimale axiale Ausrichtung der Schneiden.

Werkstoff:

Hochleistungs-Stahllegierung, gesenkgeschmiedet, brüniert.

Schneidfase: sehr feine Wate

Kopflänge L₁: 18 mm

Kopfbreite: 10 mm

Schneidleistung Kupferdraht bis Ø: 0,2 - 1 mm

Technische Beschreibung

Kopfbreite	10 mm
Schneidleistung Kupferdraht bis Ø	0,2 - 1 mm
Kopflänge L ₁	18 mm
ganze Länge	118 mm
elektrische Isolierung	EGB/ESD
Schneidfase	sehr feine Wate
Gelenk	einstellbar

Ausführung Backen	lang, ausgekehlt
Griff	Kunststoff-Griffhüllen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (63 – 65 HRC)
Werkstoff	Hochleistungs-Stahllegierung
Oberfläche	schwarz brüniert
Produktnameattribut	SFW
mit Öffnungsfeder	ja