

VBW**Bolzenschneider UNIBOLT®, ganze Länge: 610mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	733500 610
GTIN	4005887563309
Artikelklasse	73L

Beschreibung**Ausführung:**

Messerkopf mit Übersetzung und Universalmessern. Präzises und einfaches Nachstellen der Messer durch Exzeterschrauben. Gesenkgeschmiedet, Begrenzungsanschlag mit extra großer Pufferzone; lackierte Rohrschenkel.

Verwendung:

Zum Schneiden von normalen und hochfesten Stählen bis 48 HRC (etwa 1600 N/mm² Zugfestigkeit).

Werkstoff:

Messer aus Spezial-Werkzeugstahl, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet.

Ersatzteil:

Ersatzmesserkopf Nr. 734110.

Technische Beschreibung

ganze Länge	610 mm
für Rundstahl bis 48 HRC bzw. 1600 N/mm ² bis Ø	7 mm
für Rundstahl bis 19 HRC bzw. 800 N/mm ² bis Ø	9 mm
für Rundstahl bis 40 HRC bzw. 1200 N/mm ² bis Ø	8 mm
Schneidleistung	<48 HR
mit Begrenzungsanschlag	ja
Herstellerbezeichnung	UNIBOLT®
Schneide	gehärtet

Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	rot lackiert
mit Nachstellschraube	ja
Produktart	schneidende Zange

Zubehör

Ersatz-Messerkopf komplett mit Schrauben ganze Länge 610 mm	734110 610
--	------------