

**Garant**
**VHM-Torusfräser R1 0,3, Diamant, Ø DC × L1: 2,5X30mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 209726 2,5X30 |
| GTIN          | 4045197919298 |
| Artikelklasse | 11Y           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Mit **kristalliner Diamantbeschichtung sp<sup>3</sup>**. Für **höchste Ansprüche an Leistung und Präzision** in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. **Extrem eingegrenzte Toleranzen** sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschleifener 2-Fasen-Hohlschliff. **Absatzwinkel  $\alpha=16^\circ$** .

Toleranzen:

- **Schneidenradius:  $R_1 = \pm 0,0025\text{mm}$**
- **Freistellungs-Ø:  $D_1 = 0 / -0,01\text{ mm}$**

**Hinweis:**

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges,  $a_p$  Reduzierung anwenden!

Werte für:

Kopieren:  $a_p = 0,10 \times D \times a_{p\text{ kor}}$

Besäumen:  $a_p = 0,20 \times D \times a_{p\text{ kor}}$

**Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!**

z.B:  $vf = 18000 [1/\text{min}] \times fz [\text{mm}/Z] \times z$

**Technische Beschreibung**

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Schneidenradius $R_1$                      | 0,3 mm  |
| Vorschub $f_z$ für Kopierfräsen in Graphit | 0,03 mm |
| Zähnezahl Z                                | 2       |
| Vorschub $f_z$ für Besäumen in Graphit     | 0,03 mm |
| Auskraglänge $L_1$ inkl. Freistellung      | 30 mm   |
| Schneiden-Ø $D_c$                          | 2,5 mm  |

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Schaft-Ø $D_s$                          | 4 mm                            |
| Gesamtlänge L                           | 70 mm                           |
| Freistellungs-Ø $D_1$                   | 2,41 mm                         |
| Schneidenlänge $L_c$                    | 2,5 mm                          |
| Schaft                                  | DIN 6535 HA mit h5              |
| Spiralwinkel                            | 30 Grad                         |
| Korrekturfaktor $a_{p\text{ korr}}$     | 0,35                            |
| Beschichtung                            | Diamant                         |
| Schneidstoff                            | VHM                             |
| Norm                                    | Werksnorm                       |
| Toleranz Nenn-Ø                         | 0 / -0,005                      |
| Zustellrichtung                         | horizontal, schräg und vertikal |
| Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen              |
| Eingriffsbreite $a_e$ bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen         |
| Innenkühlung                            | nein                            |
| Farbring                                | schwarz                         |
| Produktart                              | Torusfräser                     |

## Anwenderdaten

|                    | Eignung  | $V_c$     | ISO-Code |
|--------------------|----------|-----------|----------|
| PVDF GF20          | geeignet | 200 m/min | N        |
| POM GF25           | geeignet | 190 m/min | N        |
| PA 66 GF30         | geeignet | 170 m/min | N        |
| PEEK GF30          | geeignet | 150 m/min | N        |
| PTFE CF25          | geeignet | 180 m/min | N        |
| PEEK CF30          | geeignet | 160 m/min | N        |
| Hybride            | geeignet |           |          |
| Honeycomb Sandwich | geeignet | 350 m/min | N        |
| GFK                | geeignet | 190 m/min | N        |

|              |          |           |   |
|--------------|----------|-----------|---|
| GFK, CFK     | geeignet | 190 m/min | N |
| Graphit      | geeignet | 340 m/min | N |
| nass minimal | geeignet |           |   |
| trocken      | geeignet |           |   |
| Luft         | geeignet |           |   |