



Multifunktions-Kraft-Seitenschneider VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm



Bestelldaten

Bestellnummer	728790 180
GTIN	4007582006488
Artikelklasse	76B

Beschreibung

Ausführung:

Induktiv gehärtete Präzisions-Schneiden (ca. 64 HRC) für Piano-Draht. Präzisions-Abisoliermesser für eindrätige (massive) Leiter 1,5 und 2,5 mm². Präzise Pressvorrichtung für Aderendhülsen 1,5 und 2,5 mm². Scherschneider zum planen Ablängen von Messing- und Kupferschrauben M3,5 und M4. Biegevorrichtung zum Biegen von Ösen für massive Kupferleiter Ø 4, 5 und 6 mm. Schenkel mit starkwandigen Griffhüllen **bis 1000V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Hohe Schneid- und Crimpeleistung durch optimales Übersetzungsverhältnis.

Verwendung:

Ideal für Elektroinstallationsarbeiten – gekröpfte Ausführung für verbesserte Ergonomie und freien Blick auf den Arbeitsbereich.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
Schneidleistung Pianodraht Ø	2 mm
Abisolieren für Leiter-Ø	1,5 mm
Abisolieren für Leiter-Ø	2,5 mm
für Aderendhülsen	1,5 mm ²
für Aderendhülsen	2,5 mm ²
Gewicht	270 g

abgewinkelter Kopf	25 Grad
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche Zange	blank
Produktart	schneidende Zange