



## Crimpzange für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 10mm<sup>2</sup>



### Bestelldaten

Bestellnummer	729465 10
GTIN	4049002106385
Artikelklasse	73T

### Beschreibung

#### Ausführung:

Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.

Exakte **Parallelverpressung** mit synchron angetriebenen Pressbacken.

DIN-gerechte **Sechskant-Crimpung** = platzsparend. Crimpform gemäß DIN 46228.

Zange brüniert, Backen verchromt.

Auch für Twin-Aderendhülsen bis 2×10 mm<sup>2</sup>.

ganze Länge: 180 mm

für Leiterquerschnitt: 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>

### Technische Beschreibung

ganze Länge	180 mm
für Leiterquerschnitt	0,08 - 10 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	brüniert
Produktart	Crimpzange

### Zubehör

Zugfedern-Satz2-teilig Typ FEDER	729452 FEDER
----------------------------------	--------------

