

**Kraft-Kombizange, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	700400 200
GTIN	4003773043089
Artikelklasse	73F

**Beschreibung****Ausführung:**

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

ganze Länge	200 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2,2 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange