



## Installationszange VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	728787 200
GTIN	4003773075097
Artikelklasse	73F

### Beschreibung

#### Ausführung:

Multifunktionszange für Elektroinstallation mit geschraubtem Gelenk für präzisen, spielfreien Gang der Zange.

- **Greifen von Flach- und Rundmaterial.**
- **Biegen von Drähten und Kupferleitern.**
- **Entgraten und Aufweiten von Unterputzdosen.**
- **Schneiden von Kupferkabeln bis  $\varnothing$  15 mm ( $5 \times 2,5 \text{ mm}^2$ ).**
- **Abisolieren von Kupferleitern 0,75 bis  $1,5 \text{ mm}^2$  und  $2,5 \text{ mm}^2$ .**
- **Crimpen von Aderendhülsen 0,5 bis  $2,5 \text{ mm}^2$ .**

Schenkel mit Griffhüllen **bis 1000 V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

#### Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, Zange verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

### Technische Beschreibung

Schneidleistung bis $\varnothing$	15 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidleistung	$5 \times 2,5 \text{ mm}^2$
Abisolieren für Leiter- $\varnothing$	0,7 – $1,5 \text{ mm}^2$
Abisolieren für Leiter- $\varnothing$	$2,5 \text{ mm}^2$
für Aderendhülsen	0,5 – $2,5 \text{ mm}^2$
Gewicht	280 g

Gelenk	geschraubt
mit Öffnungsfeder	nein
Griff	Mehrkomponenten-Hülle
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Multifunktionszange