

**Kraft-Kombizange, blank, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	700450 200
GTIN	4045197283528
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Norm:**

**DIN ISO 5746.**

**Werkstoff:**

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2,2 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,8 mm
Norm	DIN ISO 5746
Griff	2K-Griffhülle
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 63 HRC)
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	blank
funkenfrei	nein

Produktart

Multifunktionszange