

Garant
VHM-Mini-Fräser, AlCrN, Ø e8 DC: 12 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	202261 12
GTIN	4045197922571
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

 Schaft ähnlich **DIN 6535 HB**.

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:

Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen. Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 3

Spiralwinkel: 30 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HB mit h6

Zähnezahl Z: 3

 Schneidenlänge L_c : 15 mm

Gesamtlänge L: 60 mm

 Schaft-Ø D_s : 12 mm

Schaftform: HB

Eckenfasenbreite bei 45°: 0,1 mm

Technische Beschreibung

Spiralwinkel	30 Grad
Schaftform	HB
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm

Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Zähnezahl Z	3
Schneiden-Ø D _c	12 mm
Schneidenlänge L _c	15 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Toleranz Nenn-Ø	e8
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werknorm
Typ	N
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Schaftfräser