



HOLEX Pro INOX VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB, AlCrN, Ø DC / R1: 12/0,5mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG1248 12/0,5
GTIN	4045197908896
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich nach DIN 6527.

Für **hervorragende Standzeiten**.

Einsetzbar mit **hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100N/mm² sehr gut geeignet.**

Wie Nr. 206348.

Technische Beschreibung

Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Schneidenlänge L _c	26 mm
Vorschub f _z für Besäumen in INOX > 900 N/mm ²	0,065 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm ²	0,08 mm
Schneidenradius R ₁	0,5 mm
Schneiden-Ø D _c	12 mm
Zähnezahl Z	4

Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	36 mm
Gesamtlänge L	83 mm
Freistellungs-Ø D ₁	11,6 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Spiralwinkel	35 Grad
Inhalt	5
Serie	Pro Inox
Beschichtung	AlCrN
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoption	0,3×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a _e bei Fräsoption	0,05×D bei Kopierfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Schafttoleranz	h6
Produktart	Torusfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	220 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm ²	bedingt geeignet	150 m/min	P
TOOLOX 33	bedingt geeignet	115 m/min	H

TOOLOX 44	bedingt geeignet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	geeignet	85 m/min	M
Uni	bedingt geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		
trocken	bedingt geeignet		
Luft	bedingt geeignet		

Zubehör

HOLEX Pro INOX VHM-TorusfräserHPC DIN 6535 HB Ø DC /
R1 12/0,5 mm

206348 12/0,5