



Kraft-Kombizange, gekröpft VDE-isoliert, ganze Länge: 190mm



Bestelldaten

Bestellnummer	701950 190
GTIN	4007582007447
Artikelklasse	76B

Beschreibung

Ausführung:

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Schenkel mit starkwandigen Griffhüllen **bis 1000 V isoliert nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Gekröpfte Ausführung für verbesserte Ergonomie und freien Blick auf den Arbeitsbereich.

Norm:

DIN ISO 5743

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
ganze Länge	190 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5743
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange

