

HOLEX**Vanadium-Kombizange, blank, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	703000 180
GTIN	4045197166005
Artikelklasse	72B

Beschreibung**Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Norm:

DIN ISO 5746

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	1,8 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,2 mm
ganze Länge	180 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	innen gezahnt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange