

**Vanadium-Kombizange, blank, ganze Länge: 200mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	703000 200
GTIN	4045197282576
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet.

Zange blank, Griffe mit Kunststoff überzogen.

**Norm:**

**DIN ISO 5746**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

**Technische Beschreibung**

Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
ganze Länge	200 mm
Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
Norm	DIN ISO 5746
Backeneigenschaft	innen gezahnt
Griff	mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren	Schneiden induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), Zangenkörper gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	blank

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange