

Garant
Stiftloch-Kegelbohrer, unbeschichtet, Ø DC: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	116310 10
GTIN	4045197029386
Artikelklasse	11B

Beschreibung
Ausführung:

Am Umfang konisch ansteigende Schneiden mit Spanbrechernuten. Sonderbehandelte Oberfläche.

Vorteil:

In einem Arbeitsgang werden damit konische Bohrungen 1:50 für Kegelstifte nach ISO 2339 (DIN 1) und ISO 8736 (DIN 7978) gebohrt.

Hinweis:

Ø1,5; 2; 2,5 mit zylindrischem Schaft auf Anfrage lieferbar.

Ø14;16;20;25 mit MK-Schaft auf Anfrage lieferbar.

Verwenden Sie zur Fertigbearbeitung Stiftlochreibahlen Nr.161200.

Technische Beschreibung

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,07 mm/U
größter Ø D ₂	13,74 mm
Anschnittlänge L ₁	5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D _c	10 mm
Schaft-Ø D _s	12,5 mm
Gesamtlänge L	245 mm
L ₂	175 mm
kleinster Ø D ₁	9,9 mm
Norm	DIN 1898 A

Spitzenwinkel	118 Grad
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Kegelverhältnis	1:50
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	24 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	20 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		