

Garant
Rollgabel-Einsteckwerkzeug, Typ-Öffnungsweite: 2-30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	657850 2-30
GTIN	4045197592293
Artikelklasse	61E

Beschreibung
Ausführung:

Gesenkgeschmiedet; alle Werkzeuge mit Steckverbindung = Rechteckschaft mit federndem Haltestift. Dadurch wird ein fester und sicherer Sitz der Einsteckwerkzeuge im Drehmomentschlüssel gewährleistet.

Sehr vielseitiger Einsatz durch verstellbare Öffnungsweite.

Achtung:

Stichmaßkorrektur am Drehmomentschlüssel notwendig (geänderter Einstellwert).

Vorteil:

Bei Verstellung der Öffnungsweite **muss das Stichmaß nicht angepasst werden.**

Werkstoff:

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

Einsatzdaten:
Legende zur Zeichnung und Formel:

l_1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug

l_2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel

l_3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß

l_4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs

L = Gesamte Länge des Werkzeugs

T_1 = Einzustellendes Drehmoment

T_2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Passend für:

Drehmomentschlüssel mit 4-kant-Aufnahmen.

Hinweis:

Bitte Stichmaß der Einsteckwerkzeuge beachten und mit denen des Justierwerkzeuges (siehe Prüfprotokoll/Bedienungsanleitung des verwendeten Drehmomentschlüssels) abgleichen. Bei Abweichung Stichmaßkorrektur vornehmen!

Technische Beschreibung

Breite b	71,8 mm
Einsteckschaft	14×18 mm
Höhe h	16,9 mm
Öffnungsweite	3/16 – 1.3/16 Zoll
Öffnungsweite	5 - 30 mm
Stichmaß S	74,4 mm
Werkzeug austauschbar	Einsteckwerkzeug
Produktart	Maul-Einsteckwerkzeug