

Garant**Kraft-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 180mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	701910 180
GTIN	4045197501448
Artikelklasse	71B

Beschreibung**Ausführung:**

Große Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 63 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Isoliert nach **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Zange verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger **Haptoprene**-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5746.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

Schneidwerte Pianodraht bis Ø	2 mm
ganze Länge	180 mm
Schneidwerte harter Draht bis Ø	2,5 mm
Norm	DIN ISO 5746
Norm	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Griff	Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	verchromt

funkenfrei	nein
Produktart	Multifunktionszange