

Garant
Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 4

Bestelldaten

Bestellnummer	148200 4
GTIN	4045197923974
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 5,5 - 16 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M9 – M27

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Gesamtlänge: 480 mm

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	7 - 20 mm
Gesamtlänge	480 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M9 – M27
Spannweite □	5,5 - 16 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen

