

Garant**Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 5****Bestelldaten**

Bestellnummer	148200 5
GTIN	4045197923981
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 7 - 20 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M12 – M33

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 9 - 26 mm

Gesamtlänge: 700 mm

Technische Beschreibung

für Handreibahlen-Ø DIN 206	9 - 26 mm
Spannweite □	7 - 20 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M12 – M33
Gesamtlänge	700 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen

