

Garant**Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	148200 1
GTIN	4045197923936
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.

Für **starke** Beanspruchung und **präzise Anwendung**. Alle Abmessungen mit **hochwertig geschmiedetem Stahlgrundkörper** und integrierter fester Backe. **Rundlibelle** für gerades Ansetzen.

Norm: DIN 1814

Spannweite □: 2 - 6,3 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M1 – M10

für Handreibahlen-Ø DIN 206: 2,5 - 7,5 mm

Gesamtlänge: 175 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	175 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M1 – M10
Spannweite □	2 - 6,3 mm
für Handreibahlen-Ø DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Norm	DIN 1814
Produktart	Windeisen

