

Kraft-Monierzange, verzinkt, ganze Länge: 300mm



Bestelldaten

Bestellnummer	706670 300
GTIN	4003773228110
Artikelklasse	73F

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln. Hochfeste Schneiden mit Präzisionsschliff, Kopf blank.

Verwendung:

Besonders zum Verflechten von Moniereisen, mit hoher Übersetzung. Schneidet weichen Draht bis 4,5 mm \varnothing . Entlastung von Sehnen und Muskulatur durch starke Dämpfung des Schnittschlages.

Norm:

DIN ISO 9242

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Technische Beschreibung

ganze Länge	300 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis Ø	3,8 mm
Norm	DIN ISO 9242
Kopf	schlank
Schenkel	lang
Werkstoff	Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche	verzinkt
Produktart	Kneifzange