

**Drahtwirbelzange, ganze Länge: 230mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	707920 230
GTIN	4045197593917
Artikelklasse	72B

**Beschreibung****Ausführung:**

Zangenkörper gesenkgeschmiedet. Greifbacken innen geraut. Schneidbacken induktiv nachgehärtet. **Backen vorne 40° abgeschrägt.**

**Verwendung:**

Zum Wirbeln von Sicherungsdrähten (siehe Abbildung); durch Nachsetzen kann jede Drahtlänge bearbeitet werden. Für Draht-Ø bis ca. 1,6 mm. Für Rechts- und Linksdrehung, mit automatischer Rückführung.

**Werkstoff:**

Spezialstahl; brüniert bzw. lackiert, Kopf blank.

**Technische Beschreibung**

Backenform	40° abgeschrägt
ganze Länge	230 mm
für Draht-Ø	<1,6 mm
Backeneigenschaft	Schneidbacken induktiv nachgehärtet
Ausführung Backen	Greifbacken innen geraut
Werkstoff	Spezialstahl
Oberfläche	brüniert bzw. lackiert, Kopf blank
Produktart	Drahtwirbelzange

